

ZEN ZFC-012 SETUP SHEET



●Driver 橋本 努 ●日付 2013.02.17 ●気温 ●湿度
 ●サーキット名 谷田部アリーナ ●インドア アウトドア
 ●サイズ 大きい 中間 小さい ●路面 アスファルト カーペット その他
 ●グリップ 高い 中間 低い ●グリップ剤使用可否 可 不可
 ●ギャップ フラット 中間 バンピー
 ●備考 21.5T ノンブースト グリップ剤使用の参考セット

FRONT

●タイヤ ZEN 接着整形済みH1ラバー ●ホイール ZEN ●タイヤ径 52mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー コラリーTC2+ 塗布時間 5分 ●塗幅 70%

サスアームタイプ F104 F103 その他
 サスアーム種類 タミヤ ハード
 キャンバー角 1.0 トー角 +0.5
 フロントスプリング ZEN ハード
 車高 3.5mm リバウンド 0.5mm

フロントウイング テック タイプB
 備考


スペーサー位置	アップライト種類
 3枚 mm	ZENトレール <input checked="" type="checkbox"/> 他社メーカー名
 1枚 mm	<input type="checkbox"/> インライン <input type="checkbox"/> トレール
 2枚 mm	トレール量 mm アップライト位置 <input type="checkbox"/> 前 <input type="checkbox"/> 後

メモ ホイールシム1mm追加

REAR

●タイヤ ZEN接着整形済みスーパーソフト ●ホイール ZEN ●タイヤ径 54mm
 ●グリップ剤 有 無 メーカー コラリーTC2+ ●塗布時間 20分 ●塗幅100%

●サイドバー L型 ストレート ●サイドスプリング ヨコモ スーパーソフト
 ブッシュ 2mm 3mm




4.0mm
0.5mm
1.5mm
モータープレース地上高前後差 0mm
記入例(前 5mm 後 5.5mm なら + 0.5)

有 無
Oリング種類
シミス 1.5mmソフト

ピッチングダンパー	取り付け位置
メーカー ZEN	<input type="checkbox"/> 前 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 後
	オイル 400 ピストン 2穴 スプリング ZEN ハード
63mm	<input checked="" type="checkbox"/> ロールチューブ <input type="checkbox"/> フリクションプレート オイル 50000

モーターマウント種類 ZEN その他
 ハイトアダプター 0.5mm
 穴位置 上 下 車高 4.0mm

リアウイング
 メーカー ZEN 3D
 ボディ ZEN FI
 備考




メモ
 リヤシャフトは
 カーボンを使用

●バッテリー種類

LiPo ロング LiPo ショート
 LiPo ショート 1セル(薄型)
 LiFe

●搭載方法 縦積み 横積み



●ショートLiPo 搭載位置 約20mm
 ●アンプ搭載位置 後 横 前

●モーター コラリー 21.5T
 ●スパー / ピニオン / 指数 84T / 40T / 80
 ●ジャイロメーカー ZEN
OFF ON ゲイン %

●アンプ フタバMC950 ●設定メモ ノンブースト仕様 周波数Minロード1000 MAXロード2000

メモ 谷田部ラウンドレース向けのセットです。フロントグリップ剤は反応時間を長くすると運転が難しくなります。短めの反応時間で車を失速させない方が良いと思います。指数はモーター温度には十分に注意して下さい。90以上でも使えますが、6分過ぎのラップタイムが落ち込みます。